


AC2315



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Produktegenskaper

Elektrisk design	AS-i
Sensorrekkevidde [mm]	4,00
Dimensjoner [mm]	55,00 x 60,00 x 35,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA]	< 40,00

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	4,00
-----------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse	IP 67



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[ANN]	924,00
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
Utvidet adresseringsmodus		ja
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0
AS-I ID-kode	[hex]	A.F
AS-i sertifikat		74901
Mekaniske data		
Vekt	[g]	149,50
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00
Materialer		PBT
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Forsterkningsbrakett
		pipeskruer: 2 x M5 x 35
		skiver: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)		
		

AC2315



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Tilkobling



Elektrisk tilkobling

1	AS-i +
3	AS-i -