


AC2380



AS-Interface opplyst trykknappmodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K



Applikasjon		
Applikasjon	feltinstallasjon; hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	80,00
Innganger		
Sensortilførsel av inngangene	AS-i	
Utganger		
Elektrisk design	AS-i	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i klassifisering		
ASI-i versjon	2.11; 3.0	
Utvidet adresseringsmodus	ja	



AS-Interface opplyst trykknappmodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

AS-i masterprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	B				
AS-I ID-kode [hex]	A.E				
AS-i sertifikat	135301				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1 blå	DO-0	-	-	-
	LED 2 hvit	-	DO-1	-	-
	trykknapp 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	trykknapp 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mekaniske data

Vekt [g]	275,60
Type montering	skrumontering
Dimensjoner [mm]	118,00 x 50,00 x 47,00
Materialer	rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
Driftselementer	2	fritt programmerbare bakgrunnsbelyste funksjonstaster

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	M12
-----------------	-----

Merknader

Merknader	Trykknappmodulene (RAFI-type RAFIX22) gir beskyttelse mot utilsiktet kontakt.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling



1	AS-i +
3	AS-i -