




AS-Interface opplyst trykknappmodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



Applikasjon		
Design	Fargeinnlegg utskiftbare	
Applikasjon	feltinstallasjon	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	55,00
Innganger		
Sensortilførsel av inngangene	AS-i	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i klassifisering		
ASI-i versjon	2.11; 3.0	
Utvidet adresseringsmodus	ja	
AS-i masterprofil	M2; M3; M4	
AS-i profil	S-7.A.E	



AS-Interface opplyst trykknappmodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7			
AS-I ID-kode	[hex]	A.E			
AS-i sertifikat		133801			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	trykknapp 1	DI-0	-	-	-
	trykknapp 2	-	DI-1	-	-

Mekaniske data

Vekt	[g]	140,00
Type montering		montering på DIN-skinne
Dimensjoner	[mm]	89,60 x 46,00 x 45,00
Materialer		PA

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
Driftselementer	2	fritt programmerbare bakgrunnsbelyste funksjonstaster

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	M12
-----------------	-----

Tilbehør

Varer som leveres	dekselstøtte: 2
	fargeinnlegg: 2, rød
	2, grønn
	2, gul
	2, blå
	2, hvit

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

1	AS-i +
3	AS-i -