

AC315A




AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC336A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 sensor 1
2 sensor 2



Produktegenskaper

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 40,00
Beskyttelsesklasse		III

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...60,00
Beskyttelse		IP 5x; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 67)

AC315A



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Tester/godkjenninger

ATEX-merking	 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C
Merknad om ATEX-merking	kun i forbindelse med monteringsplaten
EMC	EN 50295

AS-i klassifisering

AS-i versjon	2.1
Utvidet adresseringsmodus	ja
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	0
AS-i ID-kode [hex]	A.F
AS-i sertifikat	74901

Mekaniske data

Vekt [g]	163,80
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	55,00 x 60,00 x 35,00
Materialer	PBT

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør


Varer som leveres	Monteringsplater: 1 pipeskruer: 2 x M5 x 35
-------------------	--

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



Tilkobling

