

AC316A




AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC336A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 sensor 1
2 sensor 2



Produktegenskaper

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 160,00
Beskyttelsesklasse		III


Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
------------------	------	------



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...60,00
Beskyttelse		IP 5x; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 67)
Tester/godkjenninger		
ATEX-merking		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
Merknad om ATEX-merking		kun i forbindelse med monteringsplaten
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
AS-i versjon		2.1
Utvidet adresseringsmodus		ja
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	A.E
AS-i sertifikat		75002
Mekaniske data		
Vekt	[g]	200,20
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00
Materialer		PBT; PC
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Monteringsplater: 1
		pipeskruer: 2 x M5 x 35
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:		
		
Tilkobling		
Ausgänge		
3	ekstern spenning -	
4	Koblingsutgang +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC316A



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:



Tilkobling

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -