




AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4 DI AUX T C



Applikasjon	
Applikasjon	Montering i styreskap
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	18,00...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	30,00
Ekstra spenningsforsyning [V]	20,00...30,00 DC; (AUX)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	1 100,00; (AUX)
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP; (type 2 i henhold til IEC 61131-2)
Sensortilførsel av inngangene	AUX
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (DC AUX)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	1 000,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4 DI AUX T C

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
---	----

Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00
Beskyttelse	IP 20
Beskyttelsesterminaler	IP 20
Grad av tilsmussing_	2,00

Tester/godkjenninger	
EMC	EN 62026-2
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
MTTF [ANN]	336,00
Merk	Enheten skal leveres fra en isolert kilde.; Spenningskilden må ha en sekundær UL-oppført sikring (se vedlagt ark).; Alternativt kan det brukes en klasse 2-strømforsyning som tilleggsforsyning.

AS-i klassifisering						
ASi-i versjon		2.11; 3.0				
AS-i adressering		adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus		ja				
AS-i masterprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex]		0		
AS-I ID-kode		[hex]		A.E		
AS-i sertifikat		124404				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Inngang	I-1	I-2	I-3	I-4

Mekaniske data	
Vekt [g]	113,75
Type montering	montering på DIN-skinne
Materialer	plast; PC-GF20

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul I1...I4
	drift	LED, grønn AS-i, AUX
	feil	LED, rød

Tilbehør	
Varer som leveres	burklemmer

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.


AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4 DI AUX T C

Elektrisk tilkobling

pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm

Tilkobling



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensor forsyning +24V
I-	Sensor forsyning 0V
E+	ekstern spenningsforsyning for sensorer + 24 V (AUX)
E-	ekstern spenningsforsyning for sensorer 0 V (AUX)
I1...I4	koblingsinngang sensor 1...4