



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,20
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
Innganger	
Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (DC)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00; (strømbelastning for alle inn- og utganger: 200 mA)
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Utganger					
Antall digitale utganger	2				
Spenningsområde DC	[V]	18,00...30,00			
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	200,00; (strømbelastning for alle inn- og utganger: 200 mA)			
Beskyttelse mot kortslutning		ja			
Elektrisk separert		nei			
Aktuator forsyningsutganger		AS-i			
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00			
Beskyttelse		IP 67			
Tester/godkjenninger					
EMC		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon		2.11; 3.0			
AS-i-adressering		adresseringsuttak			
Utvidet adresseringsmodus		ja			
AS-i masterprofil		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-B.A.E			
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	B			
AS-I ID-kode	[hex]	A.E			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	-	-	I-3	I-4
	Stikkontakter	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
	PIN	-	-	4	4
	Utgang	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
	Stikkontakter	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
	PIN	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Mekaniske data					
Vekt	[g]	156,40			
Materialer		PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet			
Displayer/driftselementer					
Display	drift			LED, grønn	
	feil			LED, rød	
	Funksjon			LED, gul	
Elektrisk tilkobling					
Modultilkobling		Flate kabler			
Tilbehør					
Varer som leveres		nedere del			
Tilbehør (valgfritt)		Beskyttelseshette: M12, E73004			
Merknader					
Antall i forpakning		1,00 stk.			



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)


Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

	Utganger
	Stikkontakter O-1
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	Spenning L-
4	Koblingsutgang 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-2
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	Spenning L-
4	Koblingsutgang 2
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - Innganger / utganger

Tilkobling



Koblinger: M12

	Inngang / Utgang
	Stikkontakter I-3/O-1
1	Sensor forsyning L+
2	Koblingsutgang 1
3	Sensor forsyning L- / Utgang -
4	datainntasting 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-4/O-2
1	Sensor forsyning L+
2	Koblingsutgang 2
3	Sensor forsyning L- / Utgang -
4	datainntasting 4
5	ikke brukt