



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	150,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
Innganger	
Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67

Utganger						
Antall digitale utganger	2					
Krets	PNP					
Spenningsområde DC	[V]	15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel)				
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	2 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1))				
Beskyttelse mot kortslutning		ja				
Elektrisk separert		ja				
Aktuator forsyningsutganger		AUX				
Driftsforhold						
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00				
Beskyttelse		IP 67				
Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[ANN]	188,00				
AS-i klassifisering						
ASi-i versjon		2.11; 3.0				
AS-i-adressering		adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus		nei				
AS-i masterprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-3.0.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3				
AS-I ID-kode	[hex]	0.E				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Inngang	1	2	-	-
		Stikkontakter	I-1	I-2	-	-
		PIN	2+4	2+4	-	-
		Utgang	-	-	3	4
		Stikkontakter	-	-	O-3/4	O-3/4 O-4
		PIN	-	-	4	2 4
Mekaniske data						
Vekt	[g]	195,50				
Type montering		AS-i flatkabler for direkte tilkobling				
Materialer		PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet				
Displayer/driftselementer						
Display		drift	LED, grønn			
		feil	LED, rød			
		Funksjon	LED, gul			
Elektrisk tilkobling						
Modultilkobling		Flate kabler				
Tilbehør						
Varer som leveres		nedere del				
Tilbehør (valgfritt)		Beskyttelseshette: M12, E73004				



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi


ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67

Merknader	
Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.
	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:
	I-, I+, I1, I2
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Elektrisk tilkobling - Innganger	
Koblinger: M12; koding: A	
1	Innganger
2+4	Sensor forsyning L+
3	datainntasting shuntet internt
5	Sensor forsyning L-
	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - Utganger
Tilkobling





AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67

Koblinger: M12

Utganger	
1	ikke brukt
	Stikkontakter O-3/4
2	Koblingsutgang 4
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-3
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 4
5	ikke brukt