




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y IP67



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (DC)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y IP67

Tester/godkjenninger					
EMC		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
MTTF	[ANN]	405,00			
AS-i klassifisering					
AS-i versjon		2.11; 3.0			
AS-i-adressering		adresseringsuttak			
Utvidet adresseringsmodus		ja			
AS-i masterprofil		M2; M3; M4			
AS-i profil		S-0.A.E			
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0			
AS-I ID-kode	[hex]	A.E			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	1	2	3	4
	Stikkontakter	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	PIN	4	2 4	4	2 4
Mekaniske data					
Vekt	[g]	155,60			
Type montering		AS-i flatkabler for direkte tilkobling			
Materialer		PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet			
Displayer/driftselementer					
Display	drift			LED, grønn	
	feil			LED, rød	
	Funksjon			LED, gul	
Elektrisk tilkobling					
Modultilkobling		Flate kabler			
Tilbehør					
Varer som leveres		nedere del			
Tilbehør (valgfritt)		Beskyttelseshette: M12, E73004			
Merknader					
Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.				
	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus				
Antall i forpakning		1,00 stk.			




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y IP67

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Tilkobling



Koblinger: M12

	Innganger
	Stikkontakter I-1/2
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 2
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-2
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-3/4
1	strømforsyning L+
2	datainntasting 4
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-4
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 4
5	ikke brukt