




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 2AO C IP67



Produktegenskaper		
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 2	
Applikasjon		
Applikasjon	feltinstallasjon	
Elektriske data		
Driftsspenning [V]	18,00...31,60 DC	
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	50,00	
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja	
Ekstra spenningsforsyning [V]	16,00...30,00 DC; (AUX)	
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 2	
Utganger		
Antall analoge utganger	2; (tilkobling av 2-, 3- og 4-leder-aktuatorer)	
Analog strømutgang [mA]	4,00...20,00	
Maks. spenningsfall over belastning for nominell strøm [V]	10,00	
Oppløsning av analog utgang	12 bit	
Nøyaktighet/avvik		
Målefeil [X16]	0,5	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00	
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...70,00	



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 2AO C IP67

Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 67
Grad av tilsmussing_		2,00

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[ANN]	125,00
UI godkjenning	strømforsyning	Class 2

AS-i klassifisering

ASi-i versjon		2.11; 3.0
Utvidet adresseringsmodus		nei
AS-i masterprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.5
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.5
AS-i sertifikat		124001

Mekaniske data

Vekt	[g]	183,00
Materialer		PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet

Displayer/driftselementer

Display	analogt signal	LED, gul kanaler AO1...AO2
	drift	LED, grønn AS-i, AUX
	feil	LED, rød

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling		Flate kabler
-----------------	--	--------------

Tilbehør

Varer som leveres		nedere del
Tilbehør (valgfritt)		Beskyttelseshette: M12, E73004

Merknader

Merknader	Det er en elektrisk separasjon mellom AS-i og AUX, og mellom AS-i og de analoge utgangene.	
	Aktuatorforsyningen for pinne 1 og 3 kan brukes for forsyning til aktuatorene.	
	3-ledertilkobling mulig via ekstern lenke.	
Antall i forpakning		1,00 stk.




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 2AO C IP67

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Koblinger: M12; koding: A



1	analog utgang
2	aktuatorforsyning + 24 V
3	analog utgang AO +
4	aktuatorforsyning 0 V
5	analog utgang AO -
	funksjonell jord FE