




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4AI C AUX IP67



Produktegenskaper	
Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 4
Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	18,00...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	50,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Ekstra spenningsforsyning [V]	16,00...30,00 DC; (AUX)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	2 000,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 4
Innganger	
Sensortilførsel av inngangene	AUX
Antall analoge innganger	4; (tilkobling av 2-, 3- og 4-leder-sensorer)
Analog inngang (strøm) [mA]	4,00...20,00
Maks. spenningsfall gjennom belastning for nominell spenning [V]	10,00
Analoge innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4AI C AUX IP67

Oppløsning av analog inngang

12 bit

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet

0,5; (% sluttverdi for måleområdet; toleranse påvirket av elektromagnetisk støy: ± 1 % sluttverdi for måleområdet)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25,00...70,00

Lagringstemperatur [°C]

-25,00...70,00

Maks. relativ luftfuktighet [%]

90,00; (ikke kondenserende)

Maks. høyde over havet [m]

2 000,00

Beskyttelse

IP 67

Tester/godkjenninger

EMC

EN 50295

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

MTTF [ANN]

105,00

UI godkjenning

strømforsyning

Class 2

AS-i klassifisering

ASi-i versjon

2.11; 3.0

Utvidet adresseringsmodus

nei

AS-i masterprofil

M3; M4

AS-i profil

S-7.3.E

AS-i I/O-konfigurasjon [hex]

7

AS-i ID-kode [hex]

3.E

AS-i sertifikat

123501

Mekaniske data

Vekt [g]

188,00

Materialer

PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet

Displayer/driftselementer

Display

analogt signal

LED, gul kanaler AI1...AI4

drift

LED, grønn AS-i, AUX

feil

LED, rød

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling

Flate kabler

Tilbehør

Varer som leveres

nedere del

Tilbehør (valgfritt)

Beskyttelseshette: M12, E73004

Merknader

Merknader

Det er en elektrisk separasjon mellom AS-i og AUX, og mellom AS-i og de analoge inngangene.

Aktuatorforsyningen for pinne 1 og 3 kan brukes for forsyning til sensorene.

3-ledertilkobling mulig via ekstern lenke.

Antall i forpakning

1,00 stk.




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4AI C AUX IP67

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Koblinger: M12; koding: A



1	Sensor forsyning +24V
2	analog inngang AI +
3	Sensor forsyning 0V
4	analog inngang AI -
5	funksjonell jord