




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B



Applikasjon	
Design	brukes kun sammen med AS-i mastere med profilen M4
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	50,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 4
Utganger	
Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	2 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1))
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja
Aktuator forsyningsutganger	AUX
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
AS-i klassifisering						
ASi-i versjon		3.0				
AS-i-adressering		adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus		ja				
AS-i masterprofil		M4				
AS-i profil		S-7.A.7				
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex]		7		
AS-I ID-kode		[hex]		A.7		
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Utgang	1	2	3	4
		Stikkontakter	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		PIN	4	2 4	4	2 4
Mekaniske data						
Vekt		[g]		183,00		
Type montering		AS-i flatkabler for direkte tilkobling				
Materialer		PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet				
Displayer/driftselementer						
Display		drift		LED, grønn		
		feil		LED, rød		
		Funksjon		LED, gul		
Elektrisk tilkobling						
Modultilkobling		Flate kabler				
Tilbehør						
Varer som leveres		nedere del				
Tilbehør (valgfritt)		Beskyttelseshette: M12, E73004				
Merknader						
Antall i forpakning		1,00 stk.				




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Tilkobling



Koblinger: M12

Utganger	
Stikkontakter O-1/2	
1	ikke brukt
2	Koblingsutgang 2
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 1
5	ikke brukt
Stikkontakter O-2	
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 2
5	ikke brukt
Stikkontakter O-3/4	
1	ikke brukt
2	Koblingsutgang 4
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 3
5	ikke brukt
Stikkontakter O-4	
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 4
5	ikke brukt