




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	150,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
Innganger	
Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67


Utganger					
Antall digitale utganger	2				
Krets	PNP				
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel)				
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	2 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1))				
Beskyttelse mot kortslutning	ja				
Elektrisk separert	ja				
Aktuator forsyningsutganger	AUX				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00				
Beskyttelse	IP 67				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon	2.11; 3.0				
AS-i-adressering	adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus	ja				
AS-i masterprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	B				
AS-I ID-kode [hex]	A.E				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	-	-	3	4
	Stikkontakter	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	PIN	-	-	4	2 4
	Utgang	1	2	-	-
	Stikkontakter	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	PIN	4	2 4	-	-
Mekaniske data					
Vekt [g]	187,50				
Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling				
Materialer	PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet				
Displayer/driftselementer					
Display	drift		LED, grønn		
	feil		LED, rød		
	Funksjon		LED, gul		
Elektrisk tilkobling					
Modultilkobling	Flate kabler				
Tilbehør					
Varer som leveres	nedere del				
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: M12, E73004				



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

Merknader	
Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.
	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:
	L-, L+, I-3/4, I-4
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig	
Elektrisk tilkobling - Innganger	
Tilkobling	



Koblinger: M12	
Innganger	
Stikkontakter I-3/4	
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 4
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 3
5	ikke brukt
Stikkontakter I-4	
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 4
5	ikke brukt




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

Elektrisk tilkobling - Utganger

Tilkobling



Koblinger: M12

Utganger	
Stikkontakter O-1/2	
1	ikke brukt
2	Koblingsutgang 2
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 1
5	ikke brukt
Stikkontakter O-2	
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 2
5	ikke brukt