


**AS-Interface ClassicLine-modul med
hurtigmonteringsteknologi**

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Elektriske data**

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	290,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	4; (toveis)
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	240,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Utganger					
Elektrisk design	AS-i				
Antall digitale utganger	4				
Krets	PNP				
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel)				
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	2 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1))				
Beskyttelse mot kortslutning	ja				
Elektrisk separert	ja				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...50,00				
Beskyttelse	IP 67				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon	3.0				
AS-i-adressering	adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus	ja				
AS-i profil	S-7.A.7				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	7				
AS-I ID-kode [hex]	A.7				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	1	2	3	4
	Stikkontakter	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	PIN	4	2 4	4	2 4
	Utgang	1	2	3	4
	Stikkontakter	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	PIN	4	2 4	4	2 4
Mekaniske data					
Vekt [g]	307,00				
Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling				
Materialer	PA; hullkontakter: CuSn6 fornicket og fortinnet				
Displayer/driftselementer					
Display	drift	LED, grønn			
	feil	LED, rød			
	Funksjon	LED, gul			
Tilbehør					
Varer som leveres	nedere del				
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: M12, E73004				



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

Merknader

Merknader

Inn- og utganger må være galvanisk isolert.

Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.

driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus

Antall i forpakning


1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel; ; tre retninger mulig


Elektrisk tilkobling - Innganger

Tilkobling




Koblinger: 4 x M12

1 Sensor forsyning L+
3 Sensor forsyning L-



Koblinger: 4 x M12; koding: A



3 ekstern spenning -
4 Koblingsutgang +