



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI IP67



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI IP67

Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[ANN]		406,00		
AS-i klassifisering						
ASI-i versjon		2.11; 3.0				
AS-i-adressering		adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus		ja				
AS-i masterprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex]		0		
AS-I ID-kode		[hex]		A.E		
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		Inngang	1	2	3	4
		Stikkontakter	I-1	I-2	I-3	I-4
		PIN	4	4	4	4
Mekaniske data						
Vekt		[g]		173,00		
Type montering		AS-i flatkabler for direkte tilkobling				
Materialer		PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet				
Displayer/driftselementer						
Display		drift		LED, grønn		
		feil		LED, rød		
		Funksjon		LED, gul		
Elektrisk tilkobling						
Modultilkobling		Flate kabler				
Tilbehør						
Varer som leveres		nedere del				
Tilbehør (valgfritt)		Beskyttelseshette: M12, E73004				
Merknader						
Merknader		Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.				
Antall i forpakning		1,00 stk.				



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI IP67

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Koblinger: M12; koding: A



	Innganger
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting
5	ikke brukt