




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI 3DO IP67



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00
Ekstra spenningsforsyning [V]	15,00...30,00 DC; (AUX)
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 3
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
---	----

Utganger

Antall digitale utganger	3
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja
Aktuator forsyningsutganger	AUX

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [ANN]	162,00	

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.11; 3.0				
AS-i-adressering	adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus	ja				
AS-i masterprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7			
AS-I ID-kode	[hex]	A.E			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	1	2	3	4
	Stikkontakter	I-1	I-2	I-3	I-4
	PIN	4	4	4	4
	Utgang	1	2	3	-
	Stikkontakter	O-1	O-2	O-3	-
	PIN	4	4	4	-

Mekaniske data

Vekt [g]	273,70
Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling
Materialer	PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	Flate kabler
-----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	nedere del
-------------------	------------



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI 3DO IP67 Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: M12, E73004
--	--------------------------------

Merknader


Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Elektrisk tilkobling - Innganger


Koblinger: M12; koding: A



	Innganger
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - Utganger

Koblinger: M12; koding: A



	Utganger
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang +
5	ikke brukt