




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	30,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AUX
Strømforsyning [V]	20,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	1 000,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[ANN]	225,00			
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon	2.11; 3.0				
AS-i-adressering	adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus	ja				
AS-i masterprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0			
AS-I ID-kode	[hex]	A.E			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	1	2	3	4
	Stikkontakter	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	PIN	4	2 4	4	2 4
Tilordning av databiter	parameterbit	Betegnelse			
	P0	ikke brukt			
	P1	periferisk feilindikasjon	: 1	aktivert	* / 0 deaktivert
	P2	ikke brukt			
	P3	ikke brukt			
Mekaniske data					
Vekt	[g]	173,00			
Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling				
Materialer	PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortennet				
Displayer/driftselementer					
Display	drift		LED, grønn Spenning AUX > 7 V		
	feil		LED, rød AUX 15 V ± 2 V		
	Funksjon		LED, gul		
Elektrisk tilkobling					
Modultilkobling	Flate kabler				
Tilbehør					
Varer som leveres	nedere del				
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: M12, E73004				
Merknader					
Antall i forpakning	1,00 stk.				




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Tilkobling



Koblinger: M12

	Innganger
	Stikkontakter I-1/2
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 2
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-2
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-3/4
1	strømforsyning L+
2	datainntasting 4
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-4
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 4
5	ikke brukt