




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y IP67



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00; (maks. merkestrøm av gjennomtrengningspunktene)
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y IP67

Beskyttelse

IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[ANN]	405,00

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.11; 3.0			
AS-i adressering	adresseringsuttak			
Utvidet adresseringsmodus	ja			
AS-i masterprofil	M2; M3; M4			
AS-i profil	S-0.A.E			
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0		
AS-I ID-kode	[hex]	A.E		
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2
	Inngang	1	2	3
	Stikkontakter	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4
	PIN	4	2 4	4

Mekaniske data

Vekt	[g]	157,35
Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling	
Materialer	PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet	

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	Flate kabler
-----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	nedere del
	flatkabel blank
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: M12, E73004

Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
	Modulen muliggjør fordeling av AS-i-spenningen.
	Blank flatkabel for å dekke den ubrukte kabelinngangen.
	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.
Antall i forpakning	1,00 stk.




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y IP67

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Tilkobling



Koblinger: M12

	Innganger
	Stikkontakter I-1/2
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 2
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-2
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-3/4
1	strømforsyning L+
2	datainntasting 4
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-4
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 4
5	ikke brukt