




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y



Applikasjon	
Design	brukes kun sammen med AS-i mastere med profilen M4
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	30,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AUX
Strømforsyning [V]	20,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	1 000,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Elektrisk separert	ja



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
---	----

Utganger

Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	20,00...30,00; (til PELV; via flatkabel)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	ja
Aktuator forsyningsutganger	AUX

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	3.0				
AS-i-adressering	adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus	ja				
AS-i masterprofil	M4				
AS-i profil	S-7.A.7				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7			
AS-I ID-kode	[hex]	A.7			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	1	2	3	4
	Stikkontakter	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	PIN	4	2 4	4	2 4
	Utgang	1	2	3	4
	Stikkontakter	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	PIN	4	2 4	4	2 4

Mekaniske data

Vekt [g]	289,00
Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling
Materialer	PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn Spenning AUX > 7 V
	feil	LED, rød AUX 15 V ± 2 V
	Funksjon	LED, gul

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	Flate kabler
-----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	nedere del
Tilbehør (valgfritt)	Beskyttelseshette: M12, E73004

**AS-Interface ClassicLine-modul med
hurtigmonteringsteknologi**

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Elektrisk tilkobling - Innganger

Tilkobling





AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi


ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Koblinger: M12

Innganger	
	Stikkontakter I-1/2
1	Sensor forsyning L+
2	datainntasting 2
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-2
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-3/4
1	strømforsyning L+
2	datainntasting 4
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter I-4
1	Sensor forsyning L+
2	ikke brukt
3	Sensor forsyning L-
4	datainntasting 4
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - Utganger

Tilkobling





AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

Koblinger: M12

	Utganger
	Stikkontakter O-1/2
1	ikke brukt
2	Koblingsutgang 2
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-2
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-3/4
1	ikke brukt
2	Koblingsutgang 4
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-4
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 4
5	ikke brukt