



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i klassifisering					
ASi-i versjon	2.11; 3.0				
AS-i-adressering	adresseringsuttak				
Utvidet adresseringsmodus	ja				
AS-i masterprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0			
AS-I ID-kode	[hex]	A.E			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Inngang	1	2	3	4
	Stikkontakter	I-1	I-2	I-3	I-4
	PIN	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniske data					
Vekt	[g]	155,90			
Type montering	AS-i flatkabler for direkte tilkobling				
Materialer	PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet				
Displayer/driftselementer					
Display	drift				LED, grønn
	feil				LED, rød
	Funksjon				LED, gul
Elektrisk tilkobling					
Modultilkobling	Flate kabler				
Tilbehør					
Varer som leveres	nedere del				
Tilbehør (valgfritt)	Adresseringskabel:, E70213				
	Beskyttelseshette: M12, E73004				
Merknader					
Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.				
Antall i forpakning	1,00 stk.				




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Elektrisk tilkobling

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Koblinger: M12; koding: A



1	Stikkontakter M12
2+4	Sensor forsyning I+
3	datainntasting shuntet internt
5	Sensor forsyning I-
	ikke brukt