


IO-Link-master med AS-i-grensesnitt

IO-Link Master AS-i 4P IP67



Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Daisy Chain-funksjon

strømforsyning; feltbuss-grensesnitt

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...31,60 DC; (AS-i)
Strømforbruk [mA]	300,00...1 500,00; (AUX)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	100,00
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	1,10; (porter 1 + 2: 0,55 (AUX); porter 3 + 4: 0,55 (AUX))
Ekstra spenningsforsyning [V]	20,00...30,00 DC; (AUX)

Innganger / utganger

Totalt antall innganger og utganger

8; (konfigurerbar)

Antall innganger og utganger

Antall digitale innganger: 8; Antall digitale utganger: 4

Innganger

Antall digitale innganger	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Sensortilførsel av inngangene	AUX
Koblingsnivå høyt [V]	11,00...30,00
Koblingsnivå lavt [V]	0,00...5,00



IO-Link-master med AS-i-grensesnitt

IO-Link Master AS-i 4P IP67

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja	
Utganger		
Antall digitale utganger	4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)	
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	300,00	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Aktuator forsyningsutganger	AUX	
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link; AS-i	
IO-Link Master		
Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
Antall porter klasse A	4	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...85,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00	
Beskyttelse	IP 65; IP 66; IP 67	
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)	6P	
Grad av tilsmussing_	2,00	
Kjemiske medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [ANN]	161,00	
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon	2.11; 3.0	
Utvidet adresseringsmodus	nei	
AS-i profil	enkel slave (CTT1 inngang)	S-7.4.E
	ekstra slave (CTT1-inngang)	S-7.3.E
	ekstra slave (CTT1-utgang)	S-7.3.2
Antall AS-i-enheter	1,00...5,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	247,00	
Materialer	hus: PA oransje; Stikkontakter: messing forniklet	
Elektrisk tilkobling		
Modultilkobling	M12	



IO-Link-master med AS-i-grensesnitt

IO-Link Master AS-i 4P IP67

Merknader

Merknader


Se bruksanvisningen for mer informasjon

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Prosesstilkobling

Koblinger: 4 x M12; koding: A



IO-Link Port Class A X01...X04

1	+ 24 V DC (AUX)
2	digitalinngang
3	GND (AUX)
4	C/Q IO-Link
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - strømforsyning IN

Koblinger: 1 x M12; koding: A




X21

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

Elektrisk tilkobling - strømforsyning OUT

Koblinger: 1 x M12; koding: A



X22

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	ikke brukt