




IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Alternative artikler: AL1921

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 COMBICON kontakter
- 2 IoT-Port
- 3 Ethernet-grensesnitt



Applikasjon		
Applikasjon	I/O-moduler for bruk i kontrollskapet	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	20,00...30,00 DC; (US ; til SELV/PELV)
Strømforbruk	[mA]	300,00...3 900,00; (US)
Beskyttelsesklasse	III	
Sensorforsyning US		
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,60
Innganger / utganger		
Totalt antall innganger og utganger	16; (konfigurerbar)	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 8; Antall digitale utganger: 8	
Innganger		
Antall digitale innganger	8; (IO-Link Port Class A)	
Koblingsnivå høyt	[V]	11,00...30,00
Koblingsnivå lavt	[V]	0,00...5,00



IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Utganger	
Antall digitale utganger	8; (IO-Link Port Class A)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Grensesnitt	
Grensesnitt for kommunikasjon	Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP	
Transmisjonstandard	10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll	EtherNet/IP
Fabrikkinnstilling	IP-adresse: 192.168.1.250
	delnettverksmaske: 255.255.255.255
	gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
	MAC-adresse: se typeskilt
Merknad om grensesnitt	DHCP, BOOTP, static
	DLR (Device Level Ring)
	Støttede nettverkstopologier: linje
	ring
Ethernet - Internet of Things	
Transmisjonstandard	10Base-T; 100Base-TX
Overføringshastighet	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll	MQTT JSON
Fabrikkinnstilling	IP-adresse: 169.254.x.x
	delnettverksmaske: 255.255.0.0
	gatewayens IP-adresse: 0.0.0.0
	MAC-adresse: se typeskilt
Merknad om grensesnitt	Sikkerhetsprotokoll: HTTPS
IO-Link Master	
Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
Antall porter klasse A	8
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...65,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00
Beskyttelse	IP 20
Tester/godkjenninger	
EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
MTTF [ANN]	78,00
Mekaniske data	
Vekt [g]	319,20



IO-Link-master med EtherNet/IP-grensesnitt

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Materialer	hus: PA oransje
------------	-----------------

Tilbehør

Varer som leveres	burklemmer: 9
-------------------	---------------

Merknader

Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

strømforsyning X31


1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Sensor forsyning (US) L+
2	digitalinngang
3	Sensor forsyning (US) L-
4	C/Q IO-Link

Elektrisk tilkobling - Ethernet

Koblinger: RJ45



EtherNet IP X21, X22

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	ikke brukt
5	ikke brukt
6	RX -
7	ikke brukt
8	ikke brukt

IoT X23

1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	ikke brukt
5	ikke brukt
6	RX -
7	ikke brukt
8	ikke brukt