


IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K



Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; (US)
Strømforbruk [mA]	50,00; (US)
Beskyttelsesklasse	III
Ekstra spenningsforsyning [V]	18,00...28,00 DC; (UA)
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	3 600,00; (UA)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 20
------------------------------	------------------------------



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Utganger		
Antall digitale utganger	20; (10 x 2)	
Krets	PNP	
Utgangsfunksjon	transistor	
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 800,00	
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A]	3,60; (Maks. strømbelastning pr. utgangsside: 1800 mA)	
Elektrisk separert	ja	
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	996
IO-Link Device		
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
SIO modus	nei	
Min. prosess syklus tid [ms]	5,60	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...70,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00	
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00	
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 69K; (brukes med beskyttelseshetter i rustfritt stål: IP 69K)	
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)	6P	
Grad av tilsmussing_	2,00	
Kjemiske medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [ANN]	41,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	422,80	
Dimensjoner [mm]	26,00 x 59,30 x 208,00	
Materialer	hus: PA grå; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Tetningsmateriale	EPDM	



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Beskyttende hetter M12
----------------------	------------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - IO-Link

Koblinger: M12; koding: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke brukt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk tilkobling - Utganger

Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: EPDM



X1.0...X1.9

1	ikke brukt
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: M12; koding: A



AL2231



IO-Link CompactLine-modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)