


AL2321



IO-Link-inngangs-/utgangsmodul

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67



Enkelte LED-lamper er inaktive, avhengig av versjonen



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	1 100,00; (US)
Beskyttelsesklasse		III
Innganger / utganger		
Totalt antall innganger og utganger		16
Antall innganger og utganger		Antall digitale innganger: 16; Antall digitale utganger: 16
Innganger		
Antall digitale innganger		16; (konfigurerbar)



IO-Link-inngangs-/utgangsmodul

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

Input krets av digitale innganger	PNP; (type 3 (IEC 61131-2))
Sensortilførsel av inngangene	US
Strømforsyning [V]	18,00...30,00
Inngangsstrøm høy [mA]	2,00...15,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...1,50
Koblingsnivå høyt [V]	11,00...28,00
Koblingsnivå lavt [V]	0,00...5,00

Utganger

Antall digitale utganger	16; (konfigurerbar)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A]	1,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Aktuator forsyningsutganger	US

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
SDCI standard	IEC 61131-9
Overføringstype	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SIO modus	nei
Nødvendig hovedporttype	A
Min. prosess syklus tid [ms]	4,00
Støttede DeviceIDs	Type drift default
	DeviceID 1314
Merk	For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67
Beskyttelsesgrad (NEMA 250)	6P
Grad av tilsmussing_	2,00
Kjemiske medier	ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1
	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [ANN]	46,00	



IO-Link-inngangs-/utgangsmodul

IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67

Mekaniske data		
Vekt	[g]	435,93
Dimensjoner	[mm]	26,00 x 59,30 x 208,00
Materialer	hus: PA oransje; Stikkontakter: messing forniklet	
Tetningsmateriale	FKM	

Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	feil	1 x LED, rød
	Funksjon	1 x LED, gul

Tilbehør	
Tilbehør (valgfritt)	beskyttelseshette for M12-kontakter

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - IO-Link


Koblinger: 1 x M12; koding: A



X1	
1	+ 24 V DC (US)
2	ikke brukt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk tilkobling - inn-/utganger

Koblinger: 8 x M12; koding: A; Forsegling: FKM



X1.0...X1.7	
1	+ 24 V DC (US)
2	I/O2
3	GND (US)
4	I/O1
5	ikke brukt