

ANT515



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF KQRWIDUS03-

Ul godkjenning	Ta	-20...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Filnummer UL	E205959

Mekaniske data

Vekt	[g]	80,00
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 7,00 x 48,00
Materialer		PBT; TPE-U; rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

