

CR3108




GPS-/GSM-modem med CAN-grensesnitt

R360/CANremote GPRS/GPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: CR3114

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 LED-er
- 2 SMA-kontakt GPS-antenne
- 3 FME-kontakt GSM-antenne
- 4 M12-kontakt 5-polet



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	8,00...32,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 600,00; (Ø 210 (24 V DC))

Grensesnitt

Antall CAN-grensesnitt	1
------------------------	---

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...75,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 65; (for enhet med påskrudde koblinger)



GPS-/GSM-modem med CAN-grensesnitt

R360/CANremote GPRS/GPS

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV kontakt utslipp / 8 kV luft utslipp
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV på forsyningslinjer / 1 kV på signallinjer
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV på forsyningslinjer
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	klasse B
	CISPR 25	oppfylt
Mekaniske data		
Vekt	[g]	658,00
Dimensjoner	[mm]	120,50 x 126,00 x 42,00
Materialer		aluminium pulverlakkert
Displayer/driftselementer		
Display	Status	4 x LED, rød/grønn
Dataminner		
Sanntidsklokke		ja
Merknader		
Merknader	Enheten skal kun settes i gang med tilkoblede antenner.	
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12		