

CR3114




GPS-/GSM-modem med CAN-grensesnitt

R360/CANremote 3G/GPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: CR3158

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 LED-er
- 2 SMA-kontakt GPS-antenne
- 3 FME-kontakt GSM-antenne
- 4 M12-kontakt 5-polet



Applikasjon

Radiogodkjenning for

USA; EU/RED

Merknad om radiogodkjenning

Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

6,00...32,00 DC

Strømforbruk

[mA]

< 600,00; (Ø 210 (24 V DC))

Grensesnitt

Antall CAN-grensesnitt

1

Protokoll

CANopen

Mobilfunk

Overføringsstrøm

[mW]

1 928,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-30,00...75,00



GPS-/GSM-modem med CAN-grensesnitt

R360/CANremote 3G/GPS

Lagringstemperatur	[°C]	15,00...25,00
Beskyttelse	IP 65; (for enhet med påskrudde koblinger)	

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV kontakt utslipp / 8 kV luft utslipp
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV på forsyningslinjer / 1 kV på signallinjer
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV på forsyningslinjer
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	klasse B
	CISPR 25	utstrålte / oppfylt

Mekaniske data

Vekt	[g]	754,50
Dimensjoner	[mm]	120,50 x 126,00 x 42,00
Materialer	aluminium pulverlakkert	

Displayer/driftselementer

Display	Status	4 x LED, rød/grønn
---------	--------	--------------------

Dataminner


Sanntidsklokke	ja; med hvile- og vekkemodus
----------------	------------------------------

Merknader

Merknader	Enheten skal kun settes i gang med tilkoblede antenner.
	Singapore Ikke godkjent for drift, kun for eksport
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - antennerterminaler

Koblinger: 1 x SMA-kontakt



SMA-kontakt

1	GPS
2	Skjerm



GPS-/GSM-modem med CAN-grensesnitt

R360/CANremote 3G/GPS

Elektrisk tilkobling - antennerterminaler

Koblinger: 1 x FME-kontakt




FME-kontakt

1	GSM
2	Skjerm

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1	GND
2	L +
3	digitalinngang
4	CAN_H
5	CAN_L