


Kretsvernmodul for en uavbrutt strømforsyning

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 LED-er feil
- 2 trykknapp av/på/tilbakestilling
- 3 signalkontakt
- 4 Status LED



Elektriske data

Nominell spenning DC	[V]	24,00
Inngangsspenning DC	[V]	18,00...30,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	4,00
Merknad om maks. utgangsstrøm	[A]	4 x 4
Inngangsspenning (nominell spenning 24 V DC)	[A]	16,00
Det er nødvendig med inngangsspenning for å koble inn utgangene	[V]	21,40
Hvilestrøm	[mA]	43,00
Effekttap (nominell spenning 24 V DC)	[W]	1,80
Effekttap ved tomgangsdriфт	[W]	1,00
Tilbakematingsbeskyttelse	[V]	30,00

Utganger

Aktivering av beskyttelsesnivå for inngangsspenning	[V]	21,40
Utgangsstrøm, total	[A]	16,00
Begrensing for utgangsstrøm	[A]	19,90



Kretsvernmodul for en uavbrutt strømforsyning

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

Spenningsfall mellom inngang og utgang	[mV]	101,00
Lastkapasitet pr. utgang	[mF]	57,00
Lastkapasitet, total	[mF]	57,00

Responstid

Forsinket start for utgangene	[ms]	270,00
Utkoblingstider ved 2 x nominell strøm	[s]	1,00
Utløsningstider ved kortslutninger	[ms]	5,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	95,00; (ikke kondenserende)
Beskyttelse		IP 20
Grad av tilsmussing_		2,00

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m 80...2700 MHz
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V 0,15...80 MHz
Vibrasjonsmotstand	IEC 60028-2-6	2 g 17,8...500 Hz
Støtmotstand	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Mekaniske data

Vekt	[g]	203,00
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 45,00 x 91,00
Materialer		PC

Displayer/driftselementer

Display	overbelastning for utgang	4 x LED, rød
	strømforsyning	1 x LED, grønn

Tilbehør

Varer som leveres	pluggbar skrueterminal:, for signalledninger
-------------------	--

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

, signalkabler: 0,25...1,5 mm²



Kretsvernmodul for en uavbrutt strømforsyning

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

, tilførselsledninger: 0,25...6 mm²

Tilkobling

