


DTE830



RFID-evalueringsenhet UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04



Applikasjon	
Radiogodkjenning for	EU/RED; India
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	24,00 DC
Strømforbruk [mA]	700,00
Arbeidsfrekvens [MHz]	865...868 (ETSI)
Antennetilkoblinger	4; (TNC Reverse)
RFID standard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Overføringsstrøm ERP [mW]	2 000,00; (trinnvis parametriserbar: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedans [Ω]	50,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Utganger	
Antall digitale utganger	4
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	500,00; (max.)
Deteksjonsområde	
RSSI-terskel	justerbar via programvare
Grensesnitt	
Grensesnitt for kommunikasjon	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protokoll	EtherNet/IP



RFID-evalueringsenhet UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Brukstype		dataoverføring	
Ethernet - TCP/IP			
Protokoll		TCP/IP	
Brukstype		parameterinnstilling; dataoverføring	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-20,00...55,00
Lagringstemperatur		[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
Radiogodkjenningse		EN 302 208	
Mekaniske data			
Vekt		[g]	3 354,00
Dimensjoner		[mm]	300,00 x 300,00 x 71,00
Materialer		hus: aluminium; Beskyttende deksler: plast; TNC-kontakt: messing/PTFE; koblinger: messing/plast	
Displayer/driftselementer			
Display		drift	1 x LED, gulgrønn
			4 x LED, flerfarget Programmerbar:
Akustisk signal		summer	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling - Ethernet			
Koblinger: 1 x M12; koding: X			



LAN	
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	RX-
PoE+	
1	TX+ / PoE+1
2	TX- / PoE+1
3	RX+ / PoE+2
4	RX- / PoE+2
5	PoE+1
6	PoE+1
7	PoE+2
8	PoE+2




RFID-evalueringsenhet UHF

DTEUHF_ABRWETUSTN04

Elektrisk tilkobling - inn-/utganger

Koblinger: 1 x M12



GPIO

1	OUT_CMN
2	OUTPUT_1
3	INPUT_3
4	INPUT_CMN
5	INPUT_1
6	GND
7	UB
8	OUTPUT_4
9	OUTPUT_3
10	OUTPUT_2
11	INPUT_2
12	INPUT_4

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Power Supply

1	+24V DC
2	GND
3	GND
4	+24V DC