


DTI425



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF GNRWIOUS03



Applikasjon			
Applikasjon		deteksjon av objekter på transportutstyr	
Radiogodkjenning for		USA; Canada; EU/RED; Australia; Kina; Singapore; Japan; Taiwan; Israel; India	
Merknad om radiogodkjenning		Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".	
Elektriske data			
Driftsspenning		[V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk		[mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse			III
Arbeidsfrekvens		[MHz]	13,56
RFID standard			ISO 15693
Deteksjonsområde			
Avstand til ID-brikken		[mm]	refereres til 30 mm myntbrikke : I-CODE SLI ≤ 40
Grensesnitt			
Grensesnitt for kommunikasjon			IO-Link
Overføringstype			COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler			1.1
SDCI standard			IEC 61131-9
Profiler			Smart Sensor: Device Identification
SIO modus			nei
Nødvendig hovedporttype			A
Min. prosess syklus tid		[ms]	22,00
Støttede DeviceIDs		Type drift	DeviceID
		default	967
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur		[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse			IP 67; IP 69K



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF GNRWIOUS03

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repeterende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke repeterende
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektrisk beskyttelse	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mekaniske data	
Vekt [g]	106,25
Hus	sylindrisk
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 70,00
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	hus: rustfritt stål (1.4301 / 304); Beskyttende deksler: PPS; plugginnsats: PEI


Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Tilbehør	
Varer som leveres	mutt 2 x M18 x 1

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

