


DX1041



Strømsløyfeovervåking

DISPLAY/4...20mA



panelutsnitt 68 x 33 mm



Produktegenskaper		
Hus		hus for panelmontering
Dimensjoner	[mm]	36,00 x 72,00 x 40,00
Applikasjon		
Applikasjon		skalerbar skjerm for sensorer med analog utgang
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	24,00 DC; (spenning genereres fra analogt signal: 4...20 mA; spenningsfall av signal: 5,1 (4,7...5,2 V))
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall analoge innganger: 1
Innganger		
Antall analoge innganger		1
Analog inngang (strøm)	[mA]	4,00...20,00
Analog inngang	Oppløsning [Bit]	12
	Nøyaktighet	0,3 % Målefeil ± 1 Digit
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 65; (terminaler: IP00)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	106,00
Hus		hus for panelmontering

DX1041



Strømsløyfeovervåking

DISPLAY/4...20mA

Type montering	panelutsnitt: 68 x 33 mm; veggtykkelse: maks. 5 mm
Dimensjoner [mm]	36,00 x 72,00 x 40,00
Materialer	hus: polykarbonat; Forsegling: EPDM

Displayer/driftselementer

Display	funksjonsskjerm	7-segments LED-skjerm, rød
		sifferhøyde 14 mm
		Skjermområde -1999...9999
Driftselementer		3 trykknapp

Elektrisk tilkobling

plugg-in skrueterminaler: ...2,5 mm²

Tilkobling

