




Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreininger, hastighet og tid

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DX2023

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Applikasjon

altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Driftsspenningstoleranse	[%]	33,00...58,00
Driftsspenning	[V]	230,00 / 115,00 AC / 24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; (± 15 %, 150 mA)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...45,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 65; (på forsiden)
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Vekt	[g]	575,40
------	-----	--------

DX2003



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreiningar, hastighet og tid

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Materialer

Noryl UL94-V-0

Displayer/driftselementer

Display

7-segments LED-skjerm, oransje 6-sifret 15 mm

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler, DC: 10 x ...1,5 mm²

skrueterminaler, AC: 4 x ...2,5 mm²

Tilkobling

