




Flerfunksjonsskjerm for overvåking av analoge standardsignaler

DISPLAY/AX360

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DX2041

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Applikasjon

visning av analoge standardsignaler; f.eks. trykksensorer, temperaturfølere eller flowsensorer

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Driftsspenningstoleranse	[%]	33,00...58,00
Driftsspenning	[V]	230,00 / 115,00 AC / 24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; (± 15 %, 150 mA; Beskyttelse mot kortslutning)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall analoge innganger: 2

Innganger

Antall analoge innganger

2

Utganger

Analog strømutfgang	[mA]	4,00...20,00
Analog spenningsutfgang	[V]	0,00...10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...45,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av analoge standardsignaler

DISPLAY/AX360

Beskyttelse	IP 65; (på forsiden)
Beskyttelsesterminaler	IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Vekt	[g]	552,00
Materialer		Noryl UL94-V-0

Displayer/driftselementer

Display		7-segments LED-skjerm, oransje 6-sifret 15 mm
---------	--	---

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler, DC: 10 x ...1,5 mm²skrueterminaler, AC: 4 x ...2,5 mm²

Tilkobling

