


# E3M151



## Forbindelseskabel

CONNECTION CABLE M12 5M



### Applikasjon

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Skjernet kabel; Drakjede egnethet                  |
| Design            | for 3D-Smartsensormobil med analog videoutgang PAL |

### Elektriske data

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V] | < 25,00 AC / < 60,00 DC |
| Beskyttelsesklasse | III                     |

### Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
| Beskyttelse               | IP 67; IP 69K  |

### Mekaniske data

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Vekt [g]          | 274,30                                                                 |
| Materialer        | hus: PUR; Forsegling: FKM; kontaktpinner: CuSn6 forniklet og fortinnet |
| Materiale mutter  | rustfritt stål (1.4305 / 303)                                          |
| Drakjede egnethet | ja                                                                     |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fast installasjon ≥ 60 mm                               |

### Merknader


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Forbindelseskabel

CONNECTION CABLE M12 5M

### Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, TPU, svart, Ø 6 mm, beskyttet; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling



- |    |                      |
|----|----------------------|
| 1: | skjerm               |
| 2: | ikke brukt           |
| 3: | koaksialskjerm       |
| 4: | koaksial kabelkjerne |
| 5: | ikke brukt           |

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)

