


E3M153



Forbindelseskabel

CONNECTION CABLE M12 16M



Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjernet kabel; Drakjede egnethet
Design	for 3D-Smartsensormobil med analog videoutgang PAL

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 25,00 AC / < 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	806,20
Materialer	hus: PUR; Forsegling: FKM; kontaktpinner: CuSn6 forniklet og fortinnet
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4305 / 303)
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fast installasjon ≥ 60 mm

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel

CONNECTION CABLE M12 16M

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)



Elektrisk tilkobling

Kabel: 16 m, svart, Ø 6 mm, beskyttet; 3 x 0,25 mm²

Tilkobling



- | | |
|----|----------------------|
| 1: | skjerm |
| 2: | ikke brukt |
| 3: | koaksialskjerm |
| 4: | koaksial kabelkjerne |
| 5: | ikke brukt |

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)

