


E3M161



Forbindelseskabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjernet kabel; Drakjede egnethet
Design	for 3D-Smartsensormobil med analog videoutgang PAL

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 25,00 AC / < 60,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...80,00
Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-10,00...70,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vekt	[g]	92,20
Materialer		PUR svart; tetningsring: FKM; kontaktpinner: CuSn6 forniklet og fortinnet
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fast installasjon	≥ 60 mm

Merknader


Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Forbindelseskabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303); Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, svart, Ø 6 mm, beskyttet; 2 x 0,25 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M16, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303); Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet

