




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0002A04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC007
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	27,00 x 15,00 x 39,00
Materialer		TPU gjennomsiktig
Støpt kroppsmateriale		TPU, gjennomsiktig
Materiale mutter		messing, forniklet
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E10422



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0002A04

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BK =	svart
BU =	blå
WH =	hvit