



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0015A04


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 43,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 15 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter	
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet	



E10435



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0015A04

Tilkobling



BN =	Lederfarger :	brun
BK =		svart
BU =		blå
WH =		hvit