


Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse III

Utganger

Elektrisk design PNP

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Materialer PUR

Støpt kroppsmateriale PUR

Materiale mutter messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



E10439




Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS


Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Buchse



Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; Støpt kropp: PUR; Låse: messing, forniklet