




Splitterboks

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EBC006
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon		
Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter	
Fri for silikon	ja	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00




Splitterboks

ZD06H057MSS0000-00STAM120MSS


Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Materialer		TPU
Støpt kropps materiale		TPU
Antall porter splitterboks		6
Kontakttype		M12
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	6 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling



E10445



Splitterboks

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 6 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

