


## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0010A04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Elektriske data

|                |     |                           |
|----------------|-----|---------------------------|
| Driftsspenning | [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
|----------------|-----|---------------------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

## Mekaniske data

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner           | [mm] | 27,00 x 15,00 x 39,00 |
| Materialer            |      | TPU                   |
| Støpt kroppsmateriale |      | TPU                   |
| Materiale mutter      |      | messing, forniklet    |

## Merknader


|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm




# E10454



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040MSS0010A04

### Tilkobling



|      |               |       |
|------|---------------|-------|
| BN = | Lederfarger : | brun  |
| BK = |               | svart |
| BU = |               | blå   |
| WH = |               | hvit  |