


Forbindelseskabel

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Materialer	TPU
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	TPU
-----------------------	-----

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



E10461



Forbindelseskabel

VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = hvit

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

