


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS01,5A04STGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	TPU
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	TPU
-----------------------	-----

Materiale mutter	messing, forniklet
------------------	--------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm





Forbindelseskabel

VDOGH040MSS01,5A04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, oransje; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

