


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040VAS0010A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC003

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
------------------	--	--------------------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10469



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGH040VAS0010A03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 10 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå