


Overgangsplugg

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 O-ring

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 55,00 DC
----------------	-----	------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Monteringsgjenger	PG 13.5
-------------------	---------

Materialer	messing forniklet
------------	-------------------

Støpt kropps materiale	messing, forniklet
------------------------	--------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet




E10472



Overgangsplugg

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BU =	brun
	blå