


Y-splitter

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...60,00 AC/DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU
Materiale mutter	messing, forniklet
Antall porter splitterboks	2

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Y-splitter


ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,77 m, PUR / PVC, svart, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 2 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



Tilkobling

