

Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0003A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	27,00 x 15,00 x 39,00
Materialer		TPU gjennomsiktig
Støpt kroppsmateriale		TPU, gjennomsiktig
Materiale mutter		messing, forniklet

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E10488



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0003A03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå