


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040ZDS0002A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC001

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 47,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PUR
------------	--	-----

Støpt kropps materiale		PUR
------------------------	--	-----

Materiale mutter		diecast zinc, forniklet
------------------	--	-------------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10498



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040ZDS0002A03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet



Tilkobling



BN = Lederfarger :
BK = brun
BU = svart
 blå