

## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0005E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Elektriske data

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| Driftsspenning | [V] | 10,00...30,00 DC |
|----------------|-----|------------------|

## Utganger

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektrisk design | PNP |
|------------------|-----|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...90,00 |
|----------------------|------|----------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Beskyttelse | IP 67 |
|-------------|-------|

## Mekaniske data

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Materialer | TPU gjennomsiktig |
|------------|-------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Støpt kroppsmateriale | TPU, gjennomsiktig |
|-----------------------|--------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Materiale mutter | messing, forniklet |
|------------------|--------------------|

## Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul   |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# E10516



## Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH042MSS0005E03

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm



### Tilkobling



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Lederfarger : |
| BK = | brun          |
| BU = | svart         |
|      | blå           |