


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0002F03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10915

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 43,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		messing, anti-sprut
------------------	--	---------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E10521



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0002F03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; tverrbundet; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, anti-sprut



Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå